

## FH-TH 1200W 230V BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Similaire à l'illustration



La formation de condensation est un des plus grands dangers en ce qui concerne les armoires électriques. Avec nos radiateurs d'armoire, la prévention de formation de la condensation est garantie.

### Informations générales de commande

Version	Ventilateur de panneau chauffant, IP20, noir
Référence	<a href="#">2558 160000</a>
Type	FH-TH 1200W 230V BK
GTIN (EAN)	4050118568813
Qté.	1 pièce(s)

**FH-TH 1200W 230V BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	139 mm	Profondeur (pouces)	5,472 inch
Hauteur	142 mm	Hauteur (pouces)	5,591 inch
Largeur	88 mm	Largeur (pouces)	3,465 inch
Poids net	790 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation -40...70 °C

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ECLASS 9.1	27-18-07-10
ECLASS 10.0	27-18-07-10	ECLASS 11.0	27-18-07-10
ECLASS 12.0	27-18-07-10		

**Caractéristiques générales**

Avec thermostat d'ambiance	Oui	Courant à la mise sous tension	max. 31 A
Degré de protection	IP20	Diffusion de chaleur continue à 10°C	1 200 W
Plage de réglage des températures, max. 40 °C		Plage de réglage des températures, min	-20 °C
Tension de fonctionnement	230 V AC	Type de montage	Rail profilé, Montage par vis
Type de raccordement	Contact à ressort	plage de température d'utilisation	-40...70 °C

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E497839

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a> <a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Operating instructions</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>