

EXRV 4.5

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

Version	Rivet à expansion, 27,5 mm x
Référence	2562700000
Type	EXRV 4.5
GTIN (EAN)	4050118571622
Qté.	1 000 pièce(s)

EXRV 4.5**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Hauteur	27,5 mm	Hauteur (pouces)	1,083 inch
Diamètre	8,9 mm	Poids net	0,31 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002450	ETIM 7.0	EC002377
ETIM 8.0	EC002377	ECLASS 10.0	27-40-07-66
ECLASS 11.0	27-40-07-66	ECLASS 12.0	27-40-07-66

Caractéristiques générales

Couleur	vert	Diamètre	8,9 mm
Diamètre nominal	4,5 mm	Version	Rivet à pression
Version de la tête	ouvert		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format