

CD-FLEX 20X20**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

Informations générales de commande

Version	Conduite de câbles flexible, 20 mm x 20 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
Référence	2562780000
Type	CD-FLEX 20X20
GTIN (EAN)	4050118571554
Qté.	50 pièce(s)

CD-FLEX 20X20

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0,787 inch
Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0,787 inch
Longueur	500 mm	Longueur (pouces)	19,685 inch
Poids net	19 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-15...80 °C	Température de fonctionnement , min.	-15 °C
Température de fonctionnement , max.	80 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ECLASS 9.1	27-40-07-03
ECLASS 10.0	27-40-07-03	ECLASS 11.0	27-40-07-03
ECLASS 12.0	27-40-07-03		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Conduite de câbles flexible	Oui
Couleur	gris (similaire à RAL 7001)	Couvercle	Non
Largeur de fente	5 mm	Matériau	Polypropylène
Résistant aux courants de fuite	Oui	Type de montage	collé
Version de panneau latéral	Fendu	plage de température d'utilisation	-15...80 °C
Écart de fente	7,5 mm		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--