

**CD-FLEX 40X40****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

**Informations générales de commande**

Version	Conduite de câbles flexible, 40 mm x 40 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 500 mm
Référence	<a href="#">256280000</a>
Type	CD-FLEX 40X40
GTIN (EAN)	4050118571547
Qté.	50 pièce(s)

## CD-FLEX 40X40

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Hauteur	40 mm	Hauteur (pouces)	1,575 inch
Largeur	40 mm	Largeur (pouces)	1,575 inch
Longueur	500 mm	Longueur (pouces)	19,685 inch
Poids net	71 g		

### Températures

plage de température d'utilisation	-15...80 °C	Température de fonctionnement , min.	-15 °C
Température de fonctionnement , max.	80 °C		

### Classifications

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ECLASS 9.1	27-40-07-03
ECLASS 10.0	27-40-07-03	ECLASS 11.0	27-40-07-03
ECLASS 12.0	27-40-07-03		

### Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Conduite de câbles flexible	Oui
Couleur	gris (similaire à RAL 7001)	Couvercle	Non
Largeur de fente	5 mm	Matériau	Polypropylène
Résistant aux courants de fuite	Oui	Section utilisable	1 310 mm <sup>2</sup>
Type de montage	collé	Version de panneau latéral	Fendu
plage de température d'utilisation	-15...80 °C	Écart de fente	7,5 mm

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--