

**ES EPG 60/HPG AEH 120****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 1,5 Ah

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    | Insert outil à sertir      |
| Référence  | <a href="#">2577880000</a> |
| Type       | ES EPG 60/HPG AEH 120      |
| GTIN (EAN) | 4050118590678              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |

## ES EPG 60/HPG AEH 120

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |       |                     |            |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Profondeur | 22 mm | Profondeur (pouces) | 0,866 inch |
| Hauteur    | 42 mm | Hauteur (pouces)    | 1,654 inch |
| Largeur    | 42 mm | Largeur (pouces)    | 1,654 inch |
| Poids net  | 25 g  |                     |            |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001282    | ETIM 7.0    | EC001282    |
| ETIM 8.0    | EC001282    | ECLASS 9.0  | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |

### Description du contact

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type de contact | Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique |
|-----------------|---|

### Données de l'outil - sertissage

|                  |         |                     |
|------------------|---------|---------------------|
| Section de cosse | nominal | 120 mm <sup>2</sup> |
|------------------|---------|---------------------|

### Inserts de sertissage

|                           |       |                             |    |
|---------------------------|-------|-----------------------------|----|
| Largeur de sertissage     | 22 mm | Largeur de sertissage en mm | 22 |
| Section sertissage cuivre | 120   |                             |    |

### Téléchargements

|           |  |
|-----------|--|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|--|