

**ES EPG 60 AEH 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 1,5 Ah

**Informations générales de commande**

Version	Insert outil à sertir
Référence	<a href="#">2577900000</a>
Type	ES EPG 60 AEH 150
GTIN (EAN)	4050118590661
Qté.	1 pièce(s)

**ES EPG 60 AEH 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0,866 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1,654 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1,654 inch
Poids net	25 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

**Description du contact**

Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique
-----------------	---

**Données de l'outil - sertissage**

Section de cosse	nominal	150 mm <sup>2</sup>
------------------	---------	---------------------

**Inserts de sertissage**

Largeur de sertissage	22 mm	Largeur de sertissage en mm	22
Section sertissage cuivre	150		

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--