

ES EPG 60 AEH 185

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 1,5 Ah

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Insert outil à sertir |
| Référence | 2577930000 |
| Type | ES EPG 60 AEH 185 |
| GTIN (EAN) | 4050118590654 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

ES EPG 60 AEH 185

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.comwww.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Profondeur | 22 mm | Profondeur (pouces) | 0,866 inch |
| Hauteur | 42 mm | Hauteur (pouces) | 1,654 inch |
| Largeur | 42 mm | Largeur (pouces) | 1,654 inch |
| Poids net | 25 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |

Description du contact

| | |
|-----------------|---|
| Type de contact | Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique |
|-----------------|---|

Données de l'outil - sertissage

| | | |
|------------------|---------|---------------------|
| Section de cosse | nominal | 185 mm ² |
|------------------|---------|---------------------|

Inserts de sertissage

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------------------|----|
| Largeur de sertissage | 22 mm | Largeur de sertissage en mm | 22 |
| Section sertissage cuivre | 185 | | |

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|