

**CABTITE CR 24/10 EMV****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

En combinaison avec un grand nombre de bornes de connexion du blindage (KLBÜ), les rails de connexion du blindage permettent de blinder les câbles de manière pratique, simple et rapide.

**Informations générales de commande**

Version	Rail pour raccordement du blindage, Cabtite (système d'entrée de câbles), Acier, zingué, argent, Hauteur: 35.23 mm, Largeur: 140 mm, Profondeur: 16 mm
Référence	<a href="#">2583890000</a>
Type	CABTITE CR 24/10 EMV
GTIN (EAN)	4050118647068
Qté.	10 pièce(s)

## CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0,63 inch
Hauteur	35,23 mm	Hauteur (pouces)	1,387 inch
Largeur	140 mm	Largeur (pouces)	5,512 inch
Diamètre	5,3 mm	Cote de fixation hauteur	5,91 mm
Cote de fixation largeur	5,3 mm	Poids net	46,96 g

### Classifications

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15

### Informations générales

Halogène	Non	Matériau	Acier, zingué
Silicone	Non		

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>