

CABTITE CR 16/8 EMV**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

En combinaison avec un grand nombre de bornes de connexion du blindage (KLBÜ), les rails de connexion du blindage permettent de blinder les câbles de manière pratique, simple et rapide.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Rail pour raccordement du blindage, Cabtite (système d'entrée de câbles), Acier, zingué, argent, Hauteur: 35.23 mm, Largeur: 113 mm, Profondeur: 16 mm |
| Référence | 2583910000 |
| Type | CABTITE CR 16/8 EMV |
| GTIN (EAN) | 4050118647051 |
| Qté. | 10 pièce(s) |

CABTITE CR 16/8 EMV

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------|------------|
| Profondeur | 16 mm | Profondeur (pouces) | 0,63 inch |
| Hauteur | 35,23 mm | Hauteur (pouces) | 1,387 inch |
| Largeur | 113 mm | Largeur (pouces) | 4,449 inch |
| Diamètre | 5,3 mm | Cote de fixation hauteur | 5,91 mm |
| Cote de fixation largeur | 5,3 mm | Poids net | 40,2 g |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002624 | ETIM 7.0 | EC002624 |
| ETIM 8.0 | EC002624 | ECLASS 9.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-92-65 | ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |

Informations générales

| | | | |
|----------|-----|----------|---------------|
| Halogène | Non | Matériau | Acier, zingué |
| Silicone | Non | | |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |