

CABTITE CR 10/6 EMV**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

En combinaison avec un grand nombre de bornes de connexion du blindage (KLBÜ), les rails de connexion du blindage permettent de blinder les câbles de manière pratique, simple et rapide.

Informations générales de commande

Version	Rail pour raccordement du blindage, Cabtite (système d'entrée de câbles), Acier, zingué, argent, Hauteur: 35.23 mm, Largeur: 93 mm, Profondeur: 16 mm
Référence	2583930000
Type	CABTITE CR 10/6 EMV
GTIN (EAN)	4050118647044
Qté.	10 pièce(s)

CABTITE CR 10/6 EMV

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0,63 inch
Hauteur	35,23 mm	Hauteur (pouces)	1,387 inch
Largeur	93 mm	Largeur (pouces)	3,661 inch
Diamètre	5,3 mm	Cote de fixation hauteur	5,91 mm
Cote de fixation largeur	5,3 mm	Poids net	35,4 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ECLASS 9.0	27-18-28-15
ECLASS 9.1	27-18-92-65	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15

Informations générales

Halogène	Non	Matériau	Acier, zingué
Silicone	Non		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format