

CD-LID 125 DKGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

Version	Embout de conduite de câbles, 125 mm
Référence	2588980000
Type	CD-LID 125 DKGY
GTIN (EAN)	4050118602449
Qté.	2 m

CD-LID 125 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	125 mm	Largeur (pouces)	4,921 inch
Longueur	2 000 mm	Longueur (pouces)	78,74 inch
Poids net	265 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-25...120 °C	Température de fonctionnement , min.	-25 °C
Température de fonctionnement , max.	120 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ECLASS 9.1	27-40-07-76
ECLASS 10.0	27-40-07-76	ECLASS 11.0	27-40-07-76
ECLASS 12.0	27-40-07-76		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Conduite de câbles flexible	Non
Couleur	gris foncé	Couvercle	Oui
Halogène	Non	Matériau	PPE
Résistant aux courants de fuite	Oui	Type de montage	monté
plage de température d'utilisation	-25...120 °C		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--