

## CD-LID 37.5 DKG

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

### Informations générales de commande

Version	Embout de conduite de câbles, 37.5 mm
Référence	<a href="#">2589070000</a>
Type	CD-LID 37.5 DKG
GTIN (EAN)	4050118602524
Qté.	2 m

## CD-LID 37.5 DKG Y

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	37,5 mm	Largeur (pouces)	1,476 inch
Longueur	2 000 mm	Longueur (pouces)	78,74 inch
Poids net	60 g		

### Températures

plage de température d'utilisation	-25...120 °C	Température de fonctionnement , min.	-25 °C
Température de fonctionnement , max.	120 °C		

### Classifications

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ECLASS 9.1	27-40-07-76
ECLASS 10.0	27-40-07-76	ECLASS 11.0	27-40-07-76
ECLASS 12.0	27-40-07-76		

### Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Conduite de câbles flexible	Non
Couleur	gris foncé	Couvercle	Oui
Halogène	Non	Matériau	PPE
Résistant aux courants de fuite	Oui	Type de montage	monté
plage de température d'utilisation	-25...120 °C		

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--