

CD 60X100 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Conduite de câbles, 60 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm |
| Référence | 2589420000 |
| Type | CD 60X100 4/6 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118601336 |
| Qté. | 20 m |

CD 60X100 4/6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

| | | | |
|-----------|----------|-------------------|------------|
| Hauteur | 60 mm | Hauteur (pouces) | 2,362 inch |
| Largeur | 100 mm | Largeur (pouces) | 3,937 inch |
| Longueur | 2 000 mm | Longueur (pouces) | 78,74 inch |
| Poids net | 885 g | | |

Températures

| | | | |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|
| plage de température d'utilisation | -5...60 °C | Température de fonctionnement , min. | -5 °C |
| Température de fonctionnement , max. | 60 °C | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Conduite de câbles flexible | Non |
| Couleur | gris | Couvercle | Oui |
| Halogène | Oui | Inclus dans la livraison | Conduite de câbles, Couvercle |
| Largeur de fente | 4 mm | Matériau | PVC / sans plomb |
| Normes | Selon DIN EN 50085 | Résistant aux courants de fuite | Oui |
| Section utilisable | 5 320 mm ² | Type de montage | Vissé, collé, Riveté |
| Version de panneau latéral | Fendu | plage de température d'utilisation | -5...60 °C |
| Écart de fente | 6 mm | | |

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR) | E500004 |

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Fiche de données

CD 60X100 4/6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

