

**CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKGY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Commandes sur demande  
uniquement



La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Conduite de câbles sans halogène, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm |
| Référence  | <a href="#">2589960000</a>  |
| Type       | CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKGY  |
| GTIN (EAN) | 4050118603477   |
| Qté.       | 64 m  |

Date de création 30 mars 2023 14:01:02 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

**CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKGY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |          |                   |            |
|-----------|----------|-------------------|------------|
| Hauteur   | 37,5 mm  | Hauteur (pouces)  | 1,476 inch |
| Largeur   | 25 mm    | Largeur (pouces)  | 0,984 inch |
| Longueur  | 2 000 mm | Longueur (pouces) | 78,74 inch |
| Poids net | 203 g    |                   |            |

**Températures**

|                                      |              |                                      |        |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------|
| plage de température d'utilisation   | -25...120 °C | Température de fonctionnement , min. | -25 °C |
| Température de fonctionnement , max. | 120 °C       |                                      |        |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000012    | ETIM 7.0    | EC000012    |
| ETIM 8.0    | EC000012    | ECLASS 9.1  | 27-40-07-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |             |             |

**Caractéristiques générales**

|                                     |                     |                                    |                                  |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0                 | Conduite de câbles flexible        | Non                              |
| Couleur                             | gris foncé          | Couvercle                          | Oui                              |
| Halogène                            | Non                 | Inclus dans la livraison           | Conduite de câbles,<br>Couvercle |
| Largeur de fente                    | 5 mm                | Matériau                           | PPE                              |
| Normes                              | Selon DIN EN 50085  | Résistant aux courants de fuite    | Oui                              |
| Section utilisable                  | 720 mm <sup>2</sup> | Type de montage                    | Vissé, collé, Riveté             |
| Version de panneau latéral          | Fendu               | plage de température d'utilisation | -25...120 °C                     |
| Écart de fente                      | 7,5 mm              |                                    |                                  |

**Agréments**

Agréments



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR)    | E500004     |

**Téléchargements**

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

**Fiche de données**

**CD-HF 37.5X25 5/7.5 DKG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---