

SM-FO 36/18-30 MM SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Prévention de toute utilisation incorrecte : SM**

Les repérages d'équipements & appareillages MultiMark sont compatibles avec les dispositifs de repérage de différents fabricants. Où qu'ils soient utilisés, ils garantissent que tous les composants, tels que les appareils de commande et de signalisation de différents revendeurs, sont assignés de manière claire.

Vos avantages avec MultiMark

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

Informations générales de commande

| | |
|-----------------------|---|
| Version | SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 56 x 36 mm, argent |
| Référence | 2621210000 |
| Type | SM-FO 36/18-30 MM SI |
| GTIN (EAN) | 4050118625837 |
| Qté. | 100 pièce(s) |
| imprimante compatible | 2599430000 2599440000 |

SM-FO 36/18-30 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,55 mm | Profondeur (pouces) | 0,022 inch |
| Hauteur | 56 mm | Hauteur (pouces) | 2,205 inch |
| Largeur | 36 mm | Largeur (pouces) | 1,417 inch |
| Diamètre | 30 mm | Poids net | 1,83 g |

Températures

| | |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| Adhésif | Mousse PE avec adhésif acrylique | Agrément selon UL 969 | Oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Couleur | argent |
| Halogène | Non | Largeur | 36 mm |
| Matériau | Polyester | Nombre par rouleau | 100 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C |
| Taille de plage de repérage | 36 x 21.75 mm | Version | sans halogène, autoadhésif |
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C | | |

Repérage d'équipements et appareillages

| | | | |
|----------|-------|----------|-----|
| Diamètre | 30 mm | Halogène | Non |
|----------|-------|----------|-----|

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

Fiche de données

SM-FO 36/18-30 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

