


CC-FO 15/45 MM SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Norme incluse : CC**

Notre gamme de produit systématiquement coordonnée inclut des étiquettes pour l'identification des composants standardisés, ainsi que des formats courants et universels ; tels que le repérage CC 85/54 pour les plaquettes indicatrices.

Vos avantages avec MultiMark

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

Informations générales de commande

| | |
|-----------------------|---|
| Version | ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 15 x 45 mm, argent |
| Référence | 2621360000 |
| Type | CC-FO 15/45 MM SI |
| GTIN (EAN) | 4050118625684 |
| Qté. | 500 pièce(s) |
| imprimante compatible | 2599430000 2599440000 |

Date de création 30 mars 2023 17:27:07 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

CC-FO 15/45 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,55 mm | Profondeur (pouces) | 0,022 inch |
| Hauteur | 15 mm | Hauteur (pouces) | 0,591 inch |
| Largeur | 45 mm | Largeur (pouces) | 1,772 inch |
| Poids net | 0,3 g | | |

Températures

plage de température d'utilisation -30...80 °C

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| Adhésif | Mousse PE avec adhésif acrylique | Agrément selon UL 969 | Oui |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Couleur | argent |
| Halogène | Non | Largeur | 45 mm |
| Matériau | Polyester | Nombre par rouleau | 500 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 80 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -30 °C |
| Taille de plage de repérage | 15 x 44.5 mm | Version | autoadhésif, sans halogène |
| plage de température d'utilisation | -30...80 °C | | |

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Fiche de données

CC-FO 15/45 MM SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

