

**THM WO 20/32 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

**Informations générales de commande**

Version	THM, Repères de fils et de câbles, 2,8 - 7 mm, 20 x 32 mm, blanc
Référence	<a href="#">262150000</a>
Type	THM WO 20/32 WS
GTIN (EAN)	4050118625547
Qté.	3 000 pièce(s)
imprimante compatible	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

Date de création 30 mars 2023 17:28:09 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

## THM WO 20/32 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	0,025 mm	Profondeur (pouces)	0,001 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0,787 inch
Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1,26 inch
Poids net	0,117 g		

### Températures

plage de température d'utilisation -40...

### Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

### Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	blanc
Largeur	32 mm	Nombre de repérages par combinaison	1 Rouleau d'étiquettes = Repères de fils et de câbles
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Taille de plage de repérage	9 x 20 mm
Type d'impression	vierge	plage de température d'utilisation	-40...

### Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	2.8 - 7 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	7 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2,8 mm		

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

**Fiche de données**

**THM WO 20/32 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

