

## CABTITE BP 3MM PA

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

### Informations générales de commande

Version	Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, blanc, Hauteur: 12 mm, Largeur: 3 mm, Profondeur: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Référence	<a href="#">2652310000</a>
Type	CABTITE BP 3MM PA
GTIN (EAN)	4050118662436
Qté.	25 pièce(s)

## CABTITE BP 3MM PA

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	12 mm	Profondeur (pouces)	0,472 inch
Hauteur	12 mm	Hauteur (pouces)	0,472 inch
Largeur	3 mm	Largeur (pouces)	0,118 inch
Longueur	12 mm	Longueur (pouces)	0,472 inch
Diamètre	3 mm	Poids net	0,006 g

## Températures

Température de fonctionnement	-40 °C... 120 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement , max.	120 °C		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07

## Informations générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Degré de protection	IP66
Diamètre du câble extérieur, max.	3 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	3 mm
Halogène	Non	Matériau	Polyamide

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>