

CABTITE BP 21MM PA

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Similar to illustration

Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

Informations générales de commande

Version	Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, Rouge, Hauteur: 30 mm, Largeur: 21 mm, Profondeur: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Référence	2652450000
Type	CABTITE BP 21MM PA
GTIN (EAN)	4050118662559
Qté.	50 pièce(s)

CABTITE BP 21MM PA

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1,181 inch
Largeur	21 mm	Largeur (pouces)	0,827 inch
Longueur	30 mm	Longueur (pouces)	1,181 inch
Diamètre	21 mm	Poids net	2,1 g

Températures

Température de fonctionnement	-60 °C...100 °C	Température de fonctionnement , min.	-60 °C
Température de fonctionnement , max.	100 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Informations générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Degré de protection	IP66
Diamètre du câble extérieur, max.	21 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	21 mm
Halogène	Non	Matériau	Polyamide

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Cabtite Installation Instructions
Catalogue	Catalogues in PDF-format