

**CABTITE BP 35MM PA****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Similar to illustration

Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

**Informations générales de commande**

Version	Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, Rouge, Hauteur: 35 mm, Largeur: 35 mm, Profondeur: 35 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Référence	<a href="#">2652480000</a>
Type	CABTITE BP 35MM PA
GTIN (EAN)	4050118662580
Qté.	10 pièce(s)

## CABTITE BP 35MM PA

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	35 mm	Profondeur (pouces)	1,378 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	35 mm	Largeur (pouces)	1,378 inch
Longueur	35 mm	Longueur (pouces)	1,378 inch
Diamètre	35 mm	Poids net	12,3 g

### Températures

Température de fonctionnement	-60 °C...100 °C	Température de fonctionnement , min.	-60 °C
Température de fonctionnement , max.	100 °C		

### Classifications

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21
ECLASS 11.0	27-14-44-21	ECLASS 12.0	27-14-08-07

### Informations générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Degré de protection	IP66
Diamètre du câble extérieur, max.	35 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	35 mm
Halogène	Non	Matériau	Polyamide

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>