

**FIT 25 GN****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Illustration du produit**

Nos modules d'alimentation facilitent la manipulation lors de l'alimentation du système. Par exemple, le rayon de courbure du câble peut être réduit à l'aide d'un module d'entrée avec entrée latérale.

**Informations générales de commande**

Référence	<a href="#">2659050000</a>
Type	FIT 25 GN
GTIN (EAN)	4050118671483
Qté.	10 pièce(s)

## FIT 25 GN

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	19,5 mm	Profondeur (pouces)	0,768 inch
Hauteur	34 mm	Hauteur (pouces)	1,339 inch
Largeur	13,5 mm	Largeur (pouces)	0,531 inch
Poids net	10 g		

### Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

### Caractéristiques des matériaux

Couleur	gris
---------	------

### Caractéristiques nominales

Section nominale	25 mm <sup>2</sup>	Courant nominal	101 A
------------------	--------------------	-----------------	-------

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--