

## FIT 50 GN/F

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

### Illustration du produit



Nos modules d'alimentation facilitent la manipulation lors de l'alimentation du système. Par exemple, le rayon de courbure du câble peut être réduit à l'aide d'un module d'entrée avec entrée latérale.

### Informations générales de commande

Référence	<a href="#">2659090000</a>
Type	FIT 50 GN/F
GTIN (EAN)	4050118671445
Qté.	3 pièce(s)

## FIT 50 GN/F

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	27 mm	Profondeur (pouces)	1,063 inch
Hauteur	39,7 mm	Hauteur (pouces)	1,563 inch
Largeur	17,8 mm	Largeur (pouces)	0,701 inch
Poids net	30 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

## Caractéristiques des matériaux

Couleur gris

## Caractéristiques nominales

Section nominale 50 mm<sup>2</sup> Courant nominal 150 A

## Généralités

Nombre de pôles 1

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 08c53393-8863-492c-addc-d040b46da0d3

## Agréments

ROHS Conforme

## Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)