

**CD 80X80 4/6 BL****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Un câblage bien structuré et protégé constitue la base de l'installation, de la maintenance et du fonctionnement sûr. Ces exigences s'appliquent en particulier aux zones protégées contre les explosions. Selon la norme DIN EN 60079-14, ces gaines de câblage sont adaptées aux câbles contenant des circuits à sécurité intrinsèque.

**Informations générales de commande**

Version	80 mm x 80 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Référence	<a href="#">2662560000</a>
Type	CD 80X80 4/6 BL
GTIN (EAN)	4050118685251
Qté.	24 m

**CD 80X80 4/6 BL**

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	80 mm	Hauteur (pouces)	3,15 inch
Largeur	80 mm	Largeur (pouces)	3,15 inch
Longueur	2 000 mm	Longueur (pouces)	78,74 inch
Poids net	750 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-5...60 °C	Température de fonctionnement , min.	-5 °C
Température de fonctionnement , max.	60 °C		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ECLASS 9.1	27-40-07-03
ECLASS 10.0	27-40-07-03	ECLASS 11.0	27-40-07-03
ECLASS 12.0	27-40-07-03		

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	bleu
Couvercle	Oui	Halogène	Oui
Inclus dans la livraison	Conduite de câbles, Couvercle	Largeur de fente	4 mm
Matériau	PVC / sans plomb	Normes	Selon DIN EN 50085
Version de panneau latéral	Fendu	plage de température d'utilisation	-5...60 °C
Écart de fente	6 mm		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--