

HDC XX5E02 OOXXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

Informations générales de commande

Version	
Référence	2712581000
Type	HDC XX5E02 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118752755
Qté.	1 pièce(s)

HDC XX5E02 OOXXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 2 560 g

Températures

Température de fonctionnement , min. -40 °C

Température de fonctionnement , max. 90 °C

Caractéristiques générales

Catégorie	Cat. 5e	Courant nominal	4 A
Degré de pollution	2	Longueur du câble	100 m
Tension nominale	250 V	Version côté module	ouvert
Version côté opposé	ouvert		

Classifications

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01

Caractéristiques techniques du câble

Blindé	Oui
Codage couleur	blanc, jaune, bleu, Orange
Diamètre extérieur	Signes \pm
	Tolérance 0,3
Halogène	Oui
Longueur du câble	100 m

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)