

HDC XX6A01 OOXXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Compact

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

Informations générales de commande

Version	
Référence	2712671000
Type	HDC XX6A01 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753011
Qté.	1 pièce(s)

HDC XX6A01 O0XXXDM-1000**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 3 800 g

Températures

Température de fonctionnement , min. -50 °C

Température de fonctionnement , max. 70 °C

Caractéristiques générales

Catégorie	Cat.7 (ISO/IEC 11801)	Courant nominal	0,5 A
Degré de pollution	2	Longueur du câble	100 m
Nombre de pôles	8	Tension nominale	50 V
Version côté module	ouvert	Version côté opposé	ouvert

Classifications

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-18-01
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 12.0	27-06-18-01

Caractéristiques techniques du câble

Halogène Non Longueur du câble 100 m

Agréments

ROHS Conforme

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)