

RS PLC IPC-620 38-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avec l'augmentation de la complexité des sites de production, l'obsolescence de certains API et la croissance continue de la demande de signaux E/S, de nombreuses installations ou sites de production doivent remplacer les contrôleurs existants par de nouveaux, sans modifier le câblage terrain existant. Grâce aux adaptateurs, aux câbles pré-confectionnés et aux interfaces de Weidmüller, le problème du remplacement d'un système d'API par un autre peut être résolu de manière simple et sûr : les utilisateurs peuvent conserver le câblage terrain existant, tester le nouveau système et réduire au maximum les temps d'arrêt du système.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Référence | 6720001225 |
| Type | RS PLC IPC-620 38-POINTS |
| GTIN (EAN) | 4050118485813 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

RS PLC IPC-620 38-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 126 mm | Profondeur (pouces) | 4,961 inch |
| Hauteur | 266 mm | Hauteur (pouces) | 10,472 inch |
| Largeur | 29 mm | Largeur (pouces) | 1,142 inch |
| Poids net | 230 g | | |

Températures

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Température de stockage | 0...50 °C | Température de fonctionnement | 0...50 °C |
| Température de fonctionnement , min. | 0 °C | Température de fonctionnement , max. | 50 °C |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002780 | ETIM 7.0 | EC002780 |
| ETIM 8.0 | EC002780 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 9.1 | 27-24-22-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |

Caractéristiques nominales

| | | | |
|---------------------------|-------|---------------------------|-----|
| Tension de fonctionnement | 125 V | Courant maximal par canal | 3 A |
| Corriente nominal total | 10 A | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Agréments

Agréments



| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

Fiche de données

RS PLC IPC-620 38-POINTS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

