

KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Boîtier avec trou taraudé, 75 x 110 x 56,5, Polyester renforcé fibre de verre, Perçages côté A: 2 x M20x1,5, Perçages côté B: 2 x M20x1,5
Référence	8000004161
Type	KLIPPON POK2 2M20AB CSS
GTIN (EAN)	4032248986187
Qté.	1 pièce(s)
Produit de référence	1305820000
valable pour rail profilé non équipé	1928070000

Date de création 31 mars 2023 10:32:08 CEST

KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	56,5 mm	Profondeur (pouces)	2,224 inch
Hauteur	75 mm	Hauteur (pouces)	2,953 inch
Largeur	110 mm	Largeur (pouces)	4,331 inch
Poids net	340 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

Numéros de certificat du boîtier

Numéro de certificat (EAC)	RUC-DE.BE02.B.00173
----------------------------	---------------------

Boîtier

Matériau	Polyester renforcé fibre de verre	Perçages côté A	2 x M20x1,5
Perçages côté B	2 x M20x1,5	Perçages côté C	aucun
Perçages côté D	aucun		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

KLIPPON POK2 2M20AB CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

