

**KLIPPON POK51 4M20ABCSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Informations générales de commande**

Version	Boîtier avec trou taraudé, 160 x 160 x 91, Polyester renforcé fibre de verre, Perçages côté A: 4 x M20x1,5, Perçages côté B: 4 x M20x1,5
Référence	<a href="#">8000004164</a>
Type	KLIPPON POK51 4M20ABCSS
GTIN (EAN)	4032248986279
Qté.	1 pièce(s)
valable pour rail profilé équipé	<a href="#">8000004142</a> <a href="#">8000004143</a>
Produit de référence	<a href="#">1305890000</a>
valable pour rail profilé	<a href="#">1928130000</a>

Date de création 31 mars 2023 10:32:23 CEST

## KLIPPON POK51 4M20ABCSS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	91 mm	Profondeur (pouces)	3,583 inch
Hauteur	160 mm	Hauteur (pouces)	6,299 inch
Largeur	160 mm	Largeur (pouces)	6,299 inch
Poids net	1 302 g		

### Classifications

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

### Numéros de certificat du boîtier

Numéro de certificat (EAC)	RUC-DE.BE02.B.00173
----------------------------	---------------------

### Boîtier

Matériau	Polyester renforcé fibre de verre	Perçages côté A	4 x M20x1,5
Perçages côté B	4 x M20x1,5	Perçages côté C	aucun
Perçages côté D	aucun		

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

### Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**Fiche de données**

**KLIPPON POK51 4M20ABCSS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

