

## TS35X7.5 ST KTB2215 VER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### Similaire à l'illustration



Figure similaire

### Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5. Largeur: 174 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	<a href="#">8000006708</a>
Type	TS35X7.5 ST KTB2215 VER
GTIN (EAN)	4050118652819
Qté.	20 pièce(s)

**TS35X7.5 ST KTB2215 VER**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Profondeur	7,5 mm	Profondeur (pouces)	0,295 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	174 mm	Largeur (pouces)	6,85 inch
Poids net	62,4 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

**Caractéristiques générales**

Fixation de montage	vissé	Matériau	Acier
Normes	DIN EN 60715	Résistance du matériau	1 mm
Surface	zingué, chromé		

**Caractéristiques générales accessoires**

Matériau	Acier	Résistance du matériau	1 mm
Surface	zingué, chromé		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>