

**FP-BOX GK FOR UREMOTE****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Les boîtiers FieldPower®, extrêmement robustes, sont conformes à la plus haute classe d'inflammabilité UL 5VA.

- Le module de rail profilé « TS 35 PT6 » et l'unité de contact PT6 sont faciles à enclipser.
- Les joints rabattables permettent d'employer également des câbles de connecteurs préconfectionnés.
- La version avec couvercle haut permet l'installation de l'appareil. Pour les joints de câbles, consultez les accessoires.

**Informations générales de commande**

Référence	<a href="#">8000025773</a>
Type	FP-BOX GK FOR UREMOTE
GTIN (EAN)	4050118473216
Qté.	1 pièce(s)

## FP-BOX GK FOR UREMOTE

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	129 mm	Profondeur (pouces)	5,079 inch
Hauteur	181 mm	Hauteur (pouces)	7,126 inch
Largeur	192 mm	Largeur (pouces)	7,559 inch
Poids net	1 066 g		

## Températures

Température ambiante	-20 °C...+45 °C	Température de fonctionnement	-20 °C...45 °C
Température de fonctionnement , min.	-20 °C	Température de fonctionnement , max.	45 °C

## Classifications

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

## Caractéristiques générales

Degré de protection	IP54	Halogène	Non
Silicone	Non	Matériau	Polycarbonate
Fixation du couvercle	Vis cruciformes PZ2		

## Note importante

Informations sur le produit	<p>Plage de température fonction de la puissance dissipée par les modules présents</p> <p>Exemple de configuration pour une température ambiante de +45 °C :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coupleur PN</li> <li>• 8 DI (EN) (8x 50 mA)</li> <li>• 4 DO (SN) (4x 500 mA) Le joint de câble rond RKDG D17 PT6 - 4324010000 constitue, dans le même temps, un support de joint pour de multiples inserts étanches.</li> </ul> <p>Câbles pour IP54 avec insert étanche multiple 4x4 mm (2443760000)</p> <p>Câbles capteurs/actionneurs Ø 4 mm :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Câbles M8, 3 pôles, non blindés, PUR, sans halogène. Type : SAIL-M8...-3-...U</li> <li>• Câbles M12, 3 pôles, non blindés, PUR, sans halogène. Type : SAIL-M12BG-3-...U</li> </ul> <p>Câbles pour IP54 avec insert étanche multiple 2 x 6.5 mm(2443800000) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Câble IE Ø 6,5 mm Type : IE-C5DD4UG.....</li> <li>• Câble 24 V Ø 6,5 mm ; par ex. Lapp Ölflex Classic 110 3G1.5</li> </ul>
-----------------------------	--

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**FP-BOX GK FOR UREMOTE**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

**Dessins**

