

TS35X7.5 ST FPC 60 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Figure similaire

Accessoires

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, Largeur: 565 mm, Acier, zingué, chromé |
| Référence | 8000037563 |
| Type | TS35X7.5 ST FPC 60 HOR |
| GTIN (EAN) | 4050118653274 |
| Qté. | 20 pièce(s) |

TS35X7.5 ST FPC 60 HOR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 7,5 mm | Profondeur (pouces) | 0,295 inch |
| Hauteur | 35 mm | Hauteur (pouces) | 1,378 inch |
| Largeur | 565 mm | Largeur (pouces) | 22,244 inch |
| Poids net | 217 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------|-------|------------------------|----------------|
| Fixation de montage | vissé | Instruction de montage | Montage direct |
| Matériau | Acier | Normes | DIN EN 60715 |
| Résistance du matériau | 1 mm | Surface | zingué, chromé |

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |