

TS15X5 ST MPC1217 VER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Figure similaire

Accessoires

Informations générales de commande

Version	Rail profilé, TS 15, Largeur: 60 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	8000037598
Type	TS15X5 ST MPC1217 VER
GTIN (EAN)	4050118653106
Qté.	20 pièce(s)

Date de création 29 mars 2023 13:06:36 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

TS15X5 ST MPC1217 VER
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Profondeur	5 mm	Profondeur (pouces)	0,197 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2,362 inch
Poids net	18,278 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

Caractéristiques générales

Fixation de montage	vissé	Instruction de montage	Montage direct
Matériau	Acier	Normes	DIN EN 60715
Résistance du matériau	1 mm	Surface	zingué, chromé

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format