

**TS35 MPC 1725 VER****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Figure similaire

Accessoires

**Informations générales de commande**

Version	Rail profilé, TS 35 x 7.5, TS 35, Largeur: 98 mm, sans perçage longitudinal, Acier, zingué, chromé
Référence	<a href="#">8000037607</a>
Type	TS35 MPC 1725 VER
GTIN (EAN)	4050118653199
Qté.	20 pièce(s)

## TS35 MPC 1725 VER

Weidmüller Interfaces GmbH &amp; Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	7,5 mm	Profondeur (pouces)	0,295 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Largeur	98 mm	Largeur (pouces)	3,858 inch
Poids net	150 g		

## Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

## Caractéristiques générales

Fixation de montage	vissé	Instruction de montage	Montage direct
Matériau	Acier	Normes	DIN EN 60715
Surface	zingué, chromé		

## Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)