

**FBK 10/100 RK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Le câble de commande pré-confectionné est équipé de connecteurs femelles à 10 ou 40 pôles débrochables conformes à la norme IEC 603/1 DIN 41 651. Ils sont utilisés entre autres pour le raccordement de l'adaptateur frontal de l'API aux interfaces actives ou passives de Weidmüller. Ils sont disponibles en différentes longueurs.

**Informations générales de commande**

Version	Câble pré-confectionné, FBK, CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P
Référence	<a href="#">8235360000</a>
Type	FBK 10/100 RK
GTIN (EAN)	4008190264581
Qté.	1 pièce(s)

## FBK 10/100 RK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net 68 g

## Températures

Température de stockage -10...70 °C

## Données générales

Adapté pour	Signaux numériques	Câble	Câble LiYY
Interface API	CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P	Longueur du câble	1 m
Matériau	PVC	Nombre de pôles, min.	10 pôles
Raccordement de l'interface	CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 10P	Section du conducteur	0,14 mm <sup>2</sup>

## Données électriques

Courant total, max.	3 A	Intensité du courant admissible par voie	1 A
Résistance	55 mΩ/m	Tension nominale	< 50 V AC, ≤ 50 V DC

## Classifications

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)