

SCHUKO TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Installation facile dans l'armoire
- Module encliquetable sur rail TS35
- Marquage VDE
- Bipolaire avec contact de protection

Informations générales de commande

Version	Prise d'armoire TS 35
Référence	8734580000
Type	SCHUKO TS35
GTIN (EAN)	4032248407835
Qté.	10 pièce(s)

SCHUKO TS35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Hauteur	45 mm	Hauteur (pouces)	1,772 inch
Largeur	76 mm	Largeur (pouces)	2,992 inch
Longueur	60 mm	Longueur (pouces)	2,362 inch
Poids net	95 g		

Températures

Température de stockage	-20 °C...40 °C	Température de fonctionnement	-20 °C...40 °C
Température de fonctionnement , min.	-20 °C	Température de fonctionnement , max.	40 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC000125	ETIM 7.0	EC000125
ETIM 8.0	EC000125	ECLASS 9.0	27-14-40-42
ECLASS 9.1	27-14-40-42	ECLASS 10.0	27-14-40-42
ECLASS 11.0	27-14-40-42	ECLASS 12.0	27-14-40-42

Entrée

Courant nominal	16 A
-----------------	------

Données générales

Catégorie de surtension	II	Température de fonctionnement	-20 °C...40 °C
-------------------------	----	-------------------------------	----------------

Coordination de l'isolation

Catégorie de surtension	II	Degré de pollution	2
-------------------------	----	--------------------	---

Caractéristiques générales

Couleur	beige	Forme	Boîtier d'installation
Rail	TS 35		

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Catégorie de surtension	II	Degré de pollution	2
-------------------------	----	--------------------	---

Agréments

Agréments

ROHS Conforme**Téléchargements**Agrément/Certificat/Document de conformité [Declaration of Conformity](#)Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)