

IE-DPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Version	Capot de protection pour coffret à bride
Référence	8813490000
Type	IE-DPC
GTIN (EAN)	40322485 13338
Qté.	100 pièce(s)

IE-DPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	17,2 mm	Profondeur (pouces)	0,677 inch
Poids net	1,1 g		

Températures

Température de fonctionnement	-50 °C...85 °C	Température de fonctionnement , min.	-50 °C
Température de fonctionnement , max.	85 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ECLASS 9.0	27-44-02-08
ECLASS 9.1	27-44-02-08	ECLASS 10.0	27-44-02-08
ECLASS 11.0	27-44-02-08	ECLASS 12.0	27-44-02-08

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	noir
Matériau de base du boîtier	TPR	Type de montage	Intérieur uniquement

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN