

IE-TO-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Sortie pour rail, version prolongateur SC-RJ selon CEI
61754-24

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Boîtier de prise FO pour rail, SCRJ, Unimodal, IP20 |
| Référence | 8947000000 |
| Type | IE-TO-SCRJ-SM |
| GTIN (EAN) | 4032248735013 |
| Qté. | 10 pièce(s) |

IE-TO-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 38,1 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Température de fonctionnement , min. -40 °C

Température de fonctionnement , max. 70 °C

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000313 | ETIM 7.0 | EC000313 |
| ETIM 8.0 | EC000313 | ECLASS 9.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 9.1 | 19-17-01-25 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-20 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-20 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-20 |

Caractéristiques générales

| | | | |
|---------------------|------------|-----------------------------|-------------|
| Couleur | Gris clair | Cycles d'enfichage | 1000 |
| Degré de protection | IP20 | Matériau de base du boîtier | PA UL 94 V0 |
| Perte d'insertion | ≤ 0,5 dB | Raccordement 1 | SCRJ |
| Raccordement 2 | SCRJ | Type de fibre | Unimodal |
| Type de montage | TS 35 | | |

Normes générales

| | | | |
|--------------------|---------|---------------------|--------------|
| Certificat N° (UL) | E477798 | Norme de connecteur | CEI 61754-24 |
|--------------------|---------|---------------------|--------------|

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UL) | E477798 |

Téléchargements

| | |
|--|---|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | PROFINET Manufacturer's Declaration |
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Documentation utilisateur | MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN |

Fiche de données


IE-TO-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin

