

H50,0/32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pour conducteurs 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------------|
| Version | Embout, Norme, 32 mm, 32 mm, Non |
| Référence | 9004220000 |
| Type | H50,0/32 |
| GTIN (EAN) | 4008 190059606 |
| Qté. | 100 pièce(s) |
| Emballage | en vrac |

Date de création 28 mars 2023 12:39:23 CEST

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

H50,0/32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 2,88 g

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000005 | ETIM 7.0 | EC000005 |
| ETIM 8.0 | EC000005 | ECLASS 9.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |

Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts nus | Version | Norme |
|--------------------------|-------------|---------|-------|
|--------------------------|-------------|---------|-------|

Embouts

| | | | |
|--|-------|--|--------------------|
| Diamètre de la collerette (D2) | 13 mm | Diamètre de la surface des contacts (D1) | 10,3 mm |
| L1 en mm | 32 mm | Longueur de dénudage | 32 mm |
| Longueur de la surface des contacts (L2) | 32 mm | Section de raccordement du conducteur | 50 mm ² |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 1 | | |

Agréments

Agréments



| | |
|--------------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| N° de certificat (cULus) | E499744 |

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Données techniques | WSCAD, Zuken E3.S |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | |

Fiche de données

H50,0/32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

