

H0,5/14 OR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Orange
Référence	9005810000
Type	H0,5/14 OR BD GSP
GTIN (EAN)	4008 1902 75877
Qté.	5 000 pièce(s)
Emballage	Bobine

H0,5/14 OR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,095 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts reliés en rouleau, couleur orange	Version	Norme
--------------------------	---	---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	2,6 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	1 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm	L1 en mm	14 mm
Longueur de dénudage	10 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	8 mm
Section de raccordement du conducteur	0,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 20

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur	Technical information - EN Technical information - DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

H0,5/14 OR BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

