

LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

Version	DMS 3, Chargeur de batterie
Référence	9007460000
Type	LG DMS PRO/ DMS 3
GTIN (EAN)	4008 190404970
Qté.	1 pièce(s)

LG DMS PRO/ DMS 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 602,4 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000359	ETIM 7.0	EC000359
ETIM 8.0	EC000359	ECLASS 9.1	21-05-92-01
ECLASS 10.0	21-05-92-01	ECLASS 11.0	21-05-29-01
ECLASS 12.0	21-05-29-01		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Visseuse électrique dynamométrique avec emmanchement 1/4"	Temps de charge	30 min
--------------------------	---	-----------------	--------

Tournevis électrique

Chargeur - entrée	AC 220-240V~50-60Hz 30W	Chargeur - sortie	DC 2.8..6V; 4.8A / 30W max.
Couple de serrage max.	3 Nm	Logement embout	1/4" DIN 3126 forme E6,3
Poids	600 g	Poids - chargeur	600 g
Ralenti	200 u. 600 min ⁻¹	Temps de charge	30 min
Tension d#92accumulation	3,6 V	Tension nominale	3,6 V

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)
Brochures