

DMS 3 SET 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | DMS 3, Visseuse électrique dynamométrique |
| Référence | 9007480000 |
| Type | DMS 3 SET 2 |
| GTIN (EAN) | 4008 190405298 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 205 mm | Profondeur (pouces) | 8,071 inch |
| Largeur | 325 mm | Largeur (pouces) | 12,795 inch |
| Poids net | 1 927 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001395 | ETIM 7.0 | EC001395 |
| ETIM 8.0 | EC001395 | ECLASS 9.0 | 21-05-21-90 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-04-17 | ECLASS 10.0 | 21-05-21-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-05-08-90 | ECLASS 12.0 | 21-05-08-90 |

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------|---|
| Description de l'article | Visseuse dynamométrique sur batterie rechargeable comme kit 1, avec en plus un autre accumulateur |
|--------------------------|---|

Outils à couper

| | | | |
|-------------------------|------|-------------------------|--------|
| Réglage du couple, max. | 3 Nm | Réglage du couple, min. | 0,3 Nm |
|-------------------------|------|-------------------------|--------|

Tournevis électrique

| | | | |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Batterie - pile | Cellules Ni-Mh | Logement embout | 1/4" DIN 3126 forme E6,3 |
| Poids | 2 004 g | Poids de la batterie | 122 g |
| Ralenti | 200 u. 400 min ⁻¹ | Réglage du couple, max. | 3 Nm |
| Réglage du couple, min. | 0,3 Nm | Tension d#92accumulation | 2,4 V |
| Tension nominale | 2,4 V | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb |

Agréments

Agréments



| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | WSCAD |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

Fiche de données

DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

