

SDIZ 0.6X3.5X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
Référence	9008450000
Type	SDIZ 0.6X3.5X100
GTIN (EAN)	4032248056446
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2021-09-29
Produit de remplacement	2749980000

Date de création 21 mars 2023 09:43:50 CET

SDIZ 0.6X3.5X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	205 mm	Largeur (pouces)	8,071 inch
Poids net	35,9 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé VDE avec lame pour vis à fente avec pion de centrage 0,6x3,5x100
--------------------------	---

Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	0,6 mm	Forme	Fendue avec pointes
Largeur de la lame (B)	3,5 mm	longueur de la lame	100 mm

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Agréments

Agréments

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	