

SDIZ 0.8X4.0X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm
Référence	9008460000
Type	SDIZ 0.8X4.0X100
GTIN (EAN)	4032248056453
Qté.	1 pièce(s)
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2021-12-31
Produit de remplacement	2749990000

Date de création 20 mars 2023 11:18:39 CET

SDIZ 0.8X4.0X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	210 mm	Largeur (pouces)	8,268 inch
Poids net	56,8 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Tournevis isolé VDE avec lame avec pion de centrage 0,8x4,0x100
--------------------------	---

Outils à couper

Épaisseur de la lame (A)	0,8 mm	Forme	Fendue avec pointes
Largeur de la lame (B)	4 mm	longueur de la lame	100 mm

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Agréments

Agréments

**Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	