

H1,0/12D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 8 mm, 6 mm, Rouge
Référence	9019070000
Type	H1,0/12D R
GTIN (EAN)	4008 190029074
Qté.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac

Fiche de données

H1,0/12D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,088 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur rouge	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

Embouts

Couleur	DIN	Diamètre de la collerette (D2)	3 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	1,4 mm	Désignation militaire	T 20A 008 A
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm
L1 en mm	12 mm	Longueur de dénudage	8 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	6 mm	Section de raccordement du conducteur	1 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 17		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur	Technical information - EN Technical information - DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

H1,0/12D R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

