

H1,5/24D SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, noir
Référence	9019 150000
Type	H1,5/24D SW
GTIN (EAN)	4008 19015 1676
Qté.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac

Date de création 21 mars 2023 10:32:00 CET

Niveau du catalogue 17.03.2023 / Toutes modifications techniques réservées

Fiche de données

H1,5/24D SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,192 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur noire	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

Embouts

Couleur	DIN	Diamètre de la collerette (D2)	3,5 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	1,7 mm	Désignation militaire	T 20A 015 A
Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm	Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm
L1 en mm	24 mm	Longueur de dénudage	20 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	18 mm	Section de raccordement du conducteur	1,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 16		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E499744

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur	Technical information - EN Technical information - DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

H1,5/24D SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

