

STRIPAX PLUS 2.5**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Pince à couper, dénuder et sertir les embouts en bande**

- Couper
- Dénudage
- Sertissage
- entraînement automatique
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Travail rationnel : un seul outil pour préparer le câble d'où gain de temps
- Seules les bandes d'embouts liés Weidmüller, contenant chacune 50 pièces, peuvent être utilisées. L'utilisation d'embouts conditionnés en rouleaux peut entraîner des dysfonctionnements.

Informations générales de commande

Version	Outils à couper, à dénuder et à sertir, Outil de sertissage pour embouts, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Sertissage trapézoïdal
Référence	902000000
Type	STRIPAX PLUS 2.5
GTIN (EAN)	4008190067267
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	9050340000 9052290000 9202680000 9202700000

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	210 mm	Largeur (pouces)	8,268 inch
Poids net	250,91 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Presse	Version	mécanique, sans compartiment amovible
--------------------------	--------	---------	---------------------------------------

Description du contact

Plage de sertissage, max.	2,5 mm ²	Plage de sertissage, min.	0,5 mm ²
Section du conducteur min. AWG	AWG 20	Type de contact	Cosses tubulaires en bandes

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, max.	0,75 mm ²	Profil de sertissage 1, min.	0,5 mm ²
Profil de sertissage 2, max.	1,5 mm ²	Profil de sertissage 2, min.	1 mm ²
Profil de sertissage 3, min.	2,5 mm ²	Section de l'embout, max.	2,5 mm ²
Section de l'embout, min.	0,5 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Agréments

Agréments



Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD
Documentation utilisateur	Manual
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

STRIPAX PLUS 2.5

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Dessins

Exemple d'utilisation info@weidmueller.com



Exemple d'utilisation

Exemple d'utilisation

