

## H0,75/14T HBL

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Embout, Norme, 10 mm, 8 mm, Bleu clair |
| Référence  | <a href="#">9021040000</a>             |
| Type       | H0,75/14T HBL                          |
| GTIN (EAN) | 4008190083168                          |
| Qté.       | 500 pièce(s)                           |
| Emballage  | en vrac                                |

## H0,75/14T HBL

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 0,08 g

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |

### Caractéristiques techniques

| Description de l'article | Embouts isolés, couleur bleu clair | Version | Norme |
|--------------------------|------------------------------------|---------|-------|
|--------------------------|------------------------------------|---------|-------|

### Embouts

|  |         |   |                      |
|--|---------|---|----------------------|
| Couleur  | Autres  | Diamètre de la collerette (D2)          | 2,8 mm               |
| Diamètre de la surface des contacts (D1)         | 1,2 mm  | Désignation militaire                   | T 20A 004 A          |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2)        | 0,25 mm | Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0,15 mm              |
| L1 en mm   | 14 mm   | Longueur de dénudage                    | 10 mm                |
| Longueur de la surface des contacts (L2)         | 8 mm    | Section de raccordement du conducteur   | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 18  |   |                      |

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

N° de certificat (cULus) E499744

### Téléchargements

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Données techniques        | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Données techniques        | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>  |
| Documentation utilisateur | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Brochures                 |  |

**Fiche de données**

**H0,75/14T HBL**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

**Dessins**

**Dessin**

