

H2,5/25T GR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, gris
Référence	9021090000
Type	H2,5/25T GR
GTIN (EAN)	4008190060916
Qté.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac

H2,5/25T GR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,24 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés couleur grise	Version	Norme
--------------------------	------------------------------	---------	-------

Embouts

Couleur	Telemecanique	Diamètre de la collerette (D2)	4,2 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	2,2 mm	Désignation militaire	T 20A 023 A
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,25 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,15 mm
L1 en mm	25 mm	Longueur de dénudage	20 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	18 mm	Section de raccordement du conducteur	2,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 14		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

N° de certificat (cULus) E499744

Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)

Données techniques [WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentation utilisateur [Technical information - EN](#)

[Technical information - DE](#)

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

Fiche de données

H2,5/25T GR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dessins

Dessin

