

H70,0/37 GE

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 26 mm, 21 mm, jaune
Référence	9028200000
Type	H70,0/37 GE
GTIN (EAN)	4008190891572
Qté.	25 pièce(s)
Emballage	en vrac

H70,0/37 GE

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 3,9 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur jaune	Version	Norme
--------------------------	----------------------------------	---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	16 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	12,7 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0,6 mm
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0,35 mm	L1 en mm	37 mm
Longueur de dénudage	26 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	21 mm
Section de raccordement du conducteur	70 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 2/0

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur	Technical information - EN Technical information - DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

H70,0/37 GE

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dessins

Dessin

