

H95,0/44 R


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Version	Embout, Norme, 31 mm, 25 mm, Rouge
Référence	9028210000
Type	H95,0/44 R
GTIN (EAN)	4008 19089 1589
Qté.	25 pièce(s)
Emballage	en vrac

H95,0/44 R**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 5,2 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Embouts isolés, couleur rouge	Version	Norme
--------------------------	-------------------------------	---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	18 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	14,7 mm	Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,6 mm
Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,35 mm	L1 en mm	44 mm
Longueur de dénudage	31 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	25 mm
Section de raccordement du conducteur	95 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 3/0

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Données techniques	WSCAD, Zuken E3.S
Documentation utilisateur	Technical information - EN Technical information - DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

Fiche de données

H95,0/44 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin

